



## Haakse schroevendraaier voor sleuf, Bladbreedte b: 5,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	664800 5,5
GTIN	7610733004287
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Twee even brede bladen, 90° ten opzichte van elkaar verdraaid. Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Gekartelde schacht voor een goede grip in een natte of met olie besmeurde omgeving. Met aangesmede bladen, smaller toelopend naar de genormaliseerde sleufbreedte.

### Technische beschrijving

totale lengte	100 mm
Bladbreedte b	5,5 mm
Bladdikte a	0,8 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier