



Haakse schroevendraaier voor sleuf, Bladbreedte b: 6,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	664800 6,5
GTIN	7610733004294
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Twee even brede bladen, 90° ten opzichte van elkaar verdraaid. Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Gekartelde schacht voor een goede grip in een natte of met olie besmeurde omgeving. Met aangesmede bladen, smaller toelopend naar de genormaliseerde sleufbreedte.

Technische beschrijving

Bladbreedte b	6,5 mm
totale lengte	110 mm
Bladdikte a	1 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier