

VBW**Boutenschaar, Totale lengte: 950mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	737200 950
GTIN	4005887426901
Artikelklasse	73L

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke speciale messenkop met overbrenging voor het knippen van bouwstaalmatten. Matrijsgesmeed tussenstuk met stelschroef om de messen nauwkeurig te kunnen instellen, begrenzingsaanslag aangesmeed, gelakte buisarmen met grepen met meercomponentenbekleding.

Toepassing:

Voor het snijden van bouwstaalnetten en rondstaal tot 1600 N/mm² treksterkte.

Materiaal:

Messenkop van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.

Reservedeel:

Reservemessenkop nr. 737210. Reservebout nr. 737220. Reservestelschroef nr. 737230.

Opmerking:

Voor het knippen van \varnothing 8mm / 48HRC moet in meerdere stappen worden gewerkt.

Technische beschrijving

totale lengte	950 mm
Voor enkeldraads tot 48 HRC resp. 1600 N/mm ²	6 mm
Voor dubbeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm ²	2×8 mm
Voor enkeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm ²	9 mm
Voor enkeldraads tot 19 HRC resp. 800 N/mm ²	11 mm
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Set reservebouten, met moeren3-delig Type 950	737220 950
Reserve-messenkop compleet met messenbout totale lengte 950 mm	737210 950
Reservestelschroef met moer Type 950	737230 950