



Haakse schroevendraaier voor sleuf, Bladbreedte b: 13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	664800 13
GTIN	7610733004324
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Twee even brede bladen, 90° ten opzichte van elkaar verdraaid. Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Gekartelde schacht voor een goede grip in een natte of met olie besmeurde omgeving. Met aangesmede bladen, smaller toelopend naar de genormaliseerde sleufbreedte.

Technische beschrijving

Bladbreedte b	13 mm
totale lengte	175 mm
Bladdikte a	2 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier