

**Eenpolige fasentester, Snijkantbreedte: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	665030 3
GTIN	4013288140289
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

Kunststof handvat met geïsoleerde schroevendraaiersteel en draagclip.

Testbereik 150 – 250 V.

Opmerking:

Deze spanningzoekers voldoen aan de veiligheidseisen volgens VDE 0680/6. Gloeilampjes kunnen daarom niet worden verwisseld.

Technische beschrijving

Meslengte	70 mm
Clip	ja
Snijkantbreedte	3 mm
totale lengte	145 mm
Fabrikantnummer	247
Testbereik	150 - 250 V
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Spanningstester