

**Reserve-messenkop compleet met bouten, totale lengte: 760mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	733350 760
GTIN	4003773066828
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Materiaal:**

Messen van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC).

**T.b.v.:**

boutenschaar nr. 733300.

**Technische beschrijving**

Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	8 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	9 mm
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	11 mm
Materiaal	Chroom-vanadium- hoogrendement-staal
Producttype	Mespunt