

VBW**Rooster- en plaatschaar, Totale lengte: 840mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	738000 840
GTIN	4005887492401
Artikelklasse	73L

Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop met overbrenging, matrijsgesmeed tussenstuk, begrenzingsaanslag met extra grote bufferzone, gelakte buisarmen met grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

Snijden van bandstaal in roosters met een maaswijdte vanaf 30×30mm.

Materiaal:

Messen van hooggelegeerd staal, matrijsgesmeed, veredeld, met inductief geharde snijkanten.

Reservedeel:

Reserve-messenkop nr. 738010.

Technische beschrijving

voor platstaal tot 20 HRC	40×4 mm
totale lengte	840 mm
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Reserve-messenkop compleet met bouten Totale lengte 840 mm	738010 840
--	------------