



Schroevendraaier voor gleufmoeren, Ø: 2,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	666600 2,5
GTIN	7610733086337
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

'Classic'-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). Buissteel met bijzonder diep kopdeel voor uitstekende bouten.

Toepassing:

Voor veiligheidsbouten DIN 546.

Materiaal:

Staal van speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchromd.

Technische beschrijving

totale lengte	125 mm
voor moeren	M1
Pendikte a	0,3 mm
Gat-Ø	1,2 mm
Meslengte	50 mm
Ø	2,5 mm
Serie	Classic
Bitsoort	Sleufmoer
Producttype	Schroevendraaier