

Eenpolige fasentester, Snijkantbreedte: 3mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 665050 3 |
| GTIN | 4016133452001 |
| Artikelklasse | 66B |

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof handvat met geïsoleerde schroevendraaiersteel en draagclip.
Eenvoudige uitvoering, gr. 3,5 zonder draagclip. Testbereik 120 – 250 V.

Opmerking:

Deze spanningzoekers voldoen aan de veiligheidseisen volgens VDE 0680/6. Gloeilampjes kunnen daarom niet worden verwisseld.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Meslengte | 60 mm |
| Clip | ja |
| Snijkantbreedte | 3 mm |
| totale lengte | 145 mm |
| Testbereik | 120 - 250 V |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier |
| Producttype | Spanningzoeker |