

**Reservemessen compleet met bouten, totale lengte: 900mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	732040 900
GTIN	4045197166913
Artikelklasse	72B

**Omschrijving****Materiaal:**

messen van gelegeerd chroomstaal, snijkanten inductief gehard.

**T.b.v.:**

Boutenschaar nr. 732000

**Technische beschrijving**

Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm <sup>2</sup> tot Ø	15 mm
Voor enkeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
Producttype	Mespunt