

**HM-beslagboor, Boor-Ø: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	795250 20
GTIN	9002696014089
Artikelklasse	76H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Twee snijvlakken met cilindrische schacht.

Met **HM-inzetstukjes**; lange standtijd. Voor het boren in hardhout, kunststoffen, plaatmaterialen etc.

**Toepassing:**

Voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

**Norm:**

**DIN 7483 G**

**Technische beschrijving**

Schachtmaat	10×30 mm
Aantal snijkanten Z	2
totale lengte	90 mm
Boor-Ø	20 mm
Producttype	Houtboor

**Accessoires**

Verlengstuk voor boor Voor schacht-Ø 10 mm	795270 10
--	-----------

