

VBW**Reserve-messenkop compleet met bouten, totale lengte: 1070mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	734110 1070
GTIN	4005887012173
Artikelklasse	73L

Omschrijving

Materiaal:

messen van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.

T.b.v.:

boutenschaar nr. 733500.

Technische beschrijving

Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm ² tot Ø	10 mm
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm ² tot Ø	16 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm ² tot Ø	11 mm
Producttype	Mespunt