

**Pijptang (lichtere uitvoering), Pijp-Ø: 1.1/2inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	810200 1.1/2
GTIN	4045197166982
Artikelklasse	82A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zweedse vorm, met brede 90° gebogen bek. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

Materiaal:

Speciaal gereedschapstaal; getemperd, bek inductief gehard.

Technische beschrijving

Spanwijdte	59 mm
Pijp-Ø	1.1/2 inch
totale lengte	410 mm
Bekhoek	90 graden
Productieproces	geheel gesmeed
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Hoogwaardig gereedschapstaal
Producttype	Pijp- en waterpomptang