

**HM-beslagboor, Boor-Ø: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	795250 40
GTIN	9002696014294
Artikelklasse	76H

Omschrijving**Uitvoering:**

Twee snijvlakken met cilindrische schacht.

Met **HM-inzetstukjes**; lange standtijd. Voor het boren in hardhout, kunststoffen, plaatmaterialen etc.

Toepassing:

Voor het splintervrij boren van maatvaste, blinde gaten en ronde boringen.

Norm:

DIN 7483 G

Technische beschrijving

Boor-Ø	40 mm
totale lengte	90 mm
Schachtmaat	10×30 mm
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Houtboor

Accessoires

Verlengstuk voor boor Voor schacht-Ø 10 mm	795270 10
--	-----------

