



## Assortiment werkplaatsschroevendraaiers voor sleuf en Phillips, Aantal schroevendraaiers: 6/2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	667000 6/2
GTIN	7610733085217
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

'Multicraft'-krachthandvat van transparante, slagvaste kunststof (cadmiumvrij). **Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taatheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwart blad.

#### Levering:

Telkens 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 660900 gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10.

Telkens 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668100 gr. 1; 2.

### Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	8
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Serie	multicraft
Producttype	Schroevendraaier

### Accessoires

Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 4 mm	660900 4
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 5,5 mm	660900 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 6,5 mm	660900 6,5
Schroevendraaier voor Phillips, met 'Multicraft'-krachthandvat Kruiskopmaat 1	668100 1
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 10 mm	660900 10
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 8 mm	660900 8
Schroevendraaier voor Phillips, met 'Multicraft'-krachthandvat Kruiskopmaat 2	668100 2
Schroevendraaier voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Bladbreedte b 3,5 mm	660900 3,5