



Beitel- en drevselset in kunststof houder Speciale kwaliteit, Aantal gereedschappen: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	745100 11
GTIN	7610733086870
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Platte beitels en kruisbeitels voor metaal, drevels en centerponsen met 8-kantige schacht, gelijkmatig doorgehard, beitels meerdere keren na te slijpen. Slagkop splintert niet dankzij speciale **slagkopveredeling**.

Speciale kwaliteit = hoogst mogelijke hardheid van de snijvlakken – ca. 59 HRC – met bijzondere taaheid.

Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Inhoud:

Centerponsen: resp. 1 st. 100x8; 120x10 mm

Drevels: resp. 1 st. Ø 2; 4; 5 mm

Platte beitel: resp. 1 st. 130; 165; 180 mm

Kruisbeitel: resp. 1 st. 130; 165 mm

Kraspen, dubbelzijdig: 1 st.

Technische beschrijving

Aantal gereedschappen	11
Producttype	Beitel

Accessoires

Platte mecaniciens-beitel, speciale kwaliteit Totale lengte 130 mm	741000 130
Centerpons, speciale kwaliteit, verchroomd Totale lengte 100 mm	748900 100
Drevel speciale kwaliteitverchroomd Punt-Ø 4 mm	745300 4
Drevel speciale kwaliteitverchroomd Punt-Ø 2 mm	745300 2
Platte mecaniciens-beitel, speciale kwaliteit Totale lengte 180 mm	741000 180
Mecaniciens-kruisbeitel, speciale kwaliteit Totale lengte 130 mm	741100 130
Centerpons, speciale kwaliteit, verchroomd Totale lengte 120/12 mm	748900 120/12
Platte mecaniciens-beitel, speciale kwaliteit Totale lengte 165 mm	741000 165
Drevel speciale kwaliteitverchroomd Punt-Ø 5 mm	745300 5
Mecaniciens-kruisbeitel, speciale kwaliteit Totale lengte 165 mm	741100 165