

**6-Kant dopsleutelassortiment, 9-delig met omklaphandvat, Aantal delen: 9****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 667625 9      |
| GTIN          | 7610733205646 |
| Artikelklasse | 63E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handvat, transparante, slagvaste kunststof. Verchroomde stelen, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid.

**Voordeel:**

Sterk gereduceerd 'cam-out-effect' dankzij uiterst exacte punten, bijvoorbeeld vlakparallele bladen of exacte, gefreesde kruiskoppunten. Het omklaphandvat is geschikt voor 2 functies:

- **Snel draaien (in rechte stand).**
- **Krachtenhalen (in 90° gebogen stand).**

**Inhoud:**

Omklaphandvat: 1 st.

Dopsleutel nr. 659880: Maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

**Opmerking:**

Verwisselbare stelen vindt u onder nr. 659870 – 659884.

**Technische beschrijving**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Aantal delen | 9                 |
| Bitsoort     | 6-kant dopsleutel |

## Accessoires

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 10 mm   | 659880 10   |
| 8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 7 mm    | 659880 7    |
| 8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 11 mm   | 659880 11   |
| 8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 9 mm    | 659880 9    |
| 8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 13 mm   | 659880 13   |
| 8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 8 mm    | 659880 8    |
| 8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 12 mm   | 659880 12   |
| 8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm  | 659880 5,5  |
| 8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 6 mm    | 659880 6    |
| 8-mm-steel voor Torx Plus® Torx Plus®-profiel 25IP | 659884 25IP |
| 8-mm-steel 6-kant Zeskant 10 mm                    | 659878 10   |
| 8-mm-steel voor Torx Plus® Torx Plus®-profiel 20IP | 659884 20IP |
| 8-mm-steel voor Phillips Kruiskopmaat 3            | 659870 3    |
| 8 mm-steel Pozidriv Kruiskopmaat 2                 | 659872 2    |
| 8-mm-steel voor Torx Plus® Torx Plus®-profiel 15IP | 659884 15IP |
| 8-mm-steel 6-kant Zeskant 4 mm                     | 659878 4    |
| 8-mm-steel 6-kant Zeskant 8 mm                     | 659878 8    |
| 8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX45           | 659882 TX45 |
| 8-mm-steel voor Phillips Kruiskopmaat 1            | 659870 1    |
| 8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX25           | 659882 TX25 |
| 8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX15           | 659882 TX15 |
| 8-mm-steel voor Torx Plus® Torx Plus®-profiel 30IP | 659884 30IP |
| 8-mm-steel 6-kant Zeskant 6 mm                     | 659878 6    |
| 8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX20           | 659882 TX20 |
| 8-mm-steel voor Phillips Kruiskopmaat 2            | 659870 2    |
| 8-mm-steel voor Torx Plus® Torx Plus®-profiel 10IP | 659884 10IP |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| 8-mm-steel 6-kant Zeskant 5 mm           | 659878 5    |
| 8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX30 | 659882 TX30 |
| 8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX40 | 659882 TX40 |
| 8 mm-steel Pozidriv Kruiskopmaat 3       | 659872 3    |