

**Tegelbeitel plat, Totale lengte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	743100 100
GTIN	4049002001758
Artikelklasse	73U

Omschrijving**Uitvoering:**

Achtkantig staal (slanke vorm), gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden.

Norm:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.

Technische beschrijving

totale lengte	100 mm
Snijkantbreedte	10 mm
Schacht-Ø	8 mm
Gewicht	55 g
Producttype	Beitel