



Assortiment elektronica-schroevendraaiers, 5-delig Voor sleuf en Phillips, gereduceerde steel-Ø, volledig geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 3/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	667230 3/2
GTIN	4013288164551
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Steel met gereduceerde steel-Ø, volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 663200 gr. 3,5; 4; 5,5.

Resp. 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668620 gr. 1 en 2.

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	5
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

663200 5,5

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, smal toelopende
steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd
Bladbreedte b 5,5 mm

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, smal toelopende
steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd
Bladbreedte b 4 mm

663200 4

Elektro-schroevendraaier voor Philips, smal toelopende
steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd
Kruiskopmaat 2

668620 2

Gereedschapsklemhouder voor wandbevestiging Type S

667077 S

Elektro-schroevendraaier voor Philips, smal toelopende
steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd
Kruiskopmaat 1

668620 1

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, smal toelopende
steel-Ø, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd
Bladbreedte b 3,5 mm

663200 3,5