



Schroevendraaier-assortiment, met omklaphandvat, 9-delig voor Phillips en 6-kant, Aantal delen: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	667645 9
GTIN	7610733205653
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat van transparante, slagvaste kunststof. **Steel:** speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd.

Voordeel:

Sterk gereduceerd 'cam-out-effect' dankzij uiterst exacte punten, bijvoorbeeld vlakparallele bladen of exacte, gefreesde kruiskoppunten. Het omklaphandvat is geschikt voor 2 functies:

- **Snel draaien (in rechte stand).**
- **Krachtsaanhalen (in 90° gebogen stand).**

Inhoud:

Omklaphandvat: 1 st.

Stelen voor Phillips nr. 659870: Maat 1; 2; 3

Stelen voor binnenzeskantbouten nr. 659878: Maat 3; 4; 5; 6; 8

Opmerking:

Verwisselbare stelen vindt u onder nr. 659870 – 659884.

Technische beschrijving

Aantal delen	9
--------------	---

Bitsoort	6-kant schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

8-mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 2	659870 2
8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX25	659882 TX25
8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 9 mm	659880 9
8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX20	659882 TX20
8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 10 mm	659880 10
8 mm-steelPozidriv Kruiskopmaat 3	659872 3
8-mm-steel6-kant Zeskant 4 mm	659878 4
8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX30	659882 TX30
8 mm-steelPozidriv Kruiskopmaat 2	659872 2
8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX15	659882 TX15
8-mm-steel6-kant Zeskant 8 mm	659878 8
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 20IP	659884 20IP
8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 6 mm	659880 6
8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX45	659882 TX45
8-mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 3	659870 3
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 30IP	659884 30IP
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 15IP	659884 15IP
8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 13 mm	659880 13
8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX40	659882 TX40
8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 8 mm	659880 8
8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 11 mm	659880 11
8-mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 1	659870 1
8-mm-steel6-kant Zeskant 6 mm	659878 6

8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 7 mm	659880 7
8-mm-steel6-kant Zeskant 10 mm	659878 10
8-mm-steel6-kant Zeskant 5 mm	659878 5
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 25IP	659884 25IP
8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 12 mm	659880 12
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 10IP	659884 10IP
8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	659880 5,5