

**Drevel speciale kwaliteit verchromd, Punt-Ø: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	745300 10
GTIN	7610733005079
Artikelklasse	73B

Omschrijving**Uitvoering:**

Achtkantige schacht met conische doorn, gelijkmatig doorgehard. Slagkop splintert niet dankzij speciaal **veredelde slagkop**.

Hoogst mogelijke hardheid van de punt – ca. 59 HRC – met bijzondere taaigheid.

Materiaal:

Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Punt-Ø	10 mm
Schacht-Ø	16 mm
Producttype	DURCHTREIBER