




## Assortiment elektronica-schroevendraaiers, 6-delig voor sleuf en Pozidriv, volledig geïsoleerd, Aantal stiftsleutels: 4/2



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 667250 4/2    |
| GTIN          | 4013288101884 |
| Artikelklasse | 63H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Wera Lasertip-staal volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

#### Levering:

Telkens 1 sleufschroevendraaier nr. 663100 maat 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Telkens 1 schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668700 maat 1 en 2.

### Technische beschrijving

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Aantal schroevendraaiers | 6                           |
| Bitsoort                 | Sleufschroevendraaier       |
| Bitsoort                 | POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER   |
| Norm                     | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
| Producttype              | Schroevendraaier            |

### Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm | 663100 5,5 |
|---|------------|

|   |            |
|---|------------|
| Schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2            | 668700 2   |
| Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm | 663100 2,5 |
| Schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1            | 668700 1   |
| Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm   | 663100 4   |
| Gereedschapsklemhouder voor wandbevestiging Type S  | 667077 S   |
| Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm | 663100 3,5 |