



Assortiment montageschroevendraaiers, Aantal delen: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	667400 11
GTIN	4013288000675
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof voor opname van de verschillende stelen. **6-kant stelen** van hoogwaardig staal met bijzondere taaierheid en hoge hardheid. Oppervlak nicromatt-verchroomd, punten staalgrijs.

Inhoud:

2 sleufstelen: 4x0,6 / 6x1; 5x0,8 / 7x1,2

1 Steel voor Phillips: Maat 1 / maat 2

1 Pozidriv-steel: Maat 1 / maat 2

3 stelen voor binnenzeskantbouten: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 zijde kogelkop)

3 Stelen voor Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Kraftform-handvat nr. 667410: 1 st.

Levering:

Inclusief stoffen vouwtas.

Technische beschrijving

totale lengte	175 mm
Aantal delen	11
Meslengte	100 mm
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	6-kant schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Fabrikantnummer	88/1
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Schroevendraaiersteel voor binnenzeskantbouten Zeskant 6 mm	667450 6
Schroevendraaiersteel voor Phillips-schroeven Kruiskopmaat 1+2	667430 1+2
Kraftform-handvat los	667410
Schroevendraaiersteel voor Torx®-schroeven Torx®-profiel TX20+25	667460 TX20+25
Schroevendraaiersteel voor Torx®-schroeven Torx®-profiel TX30+40	667460 TX30+40
Schroevendraaiersteel voor sleuf- schroeven, tweezijdig te gebruiken Snijkantbreedte 5+7 mm	667420 5+7
Schroevendraaiersteel voor Torx®-schroeven Torx®-profiel TX10+15	667460 TX10+15
Schroevendraaiersteel voor binnenzeskantbouten Zeskant 4 mm	667450 4
Schroevendraaiersteel voor binnenzeskantbouten Zeskant 5 mm	667450 5
Schroevendraaiersteel voor Pozidriv-schroeven Kruiskopmaat 1+2	667440 1+2
Schroevendraaiersteel voor sleuf- schroeven, tweezijdig te gebruiken Snijkantbreedte 4+6 mm	667420 4+6