

**Kraftform Kompakt VDE-assortiment, Aantal delen: 18****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 667260 18 |
| GTIN | 4013288191083 |
| Artikelklasse | 63H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Kraftform-handgreep met **verwisselbare stelen van 154 mm (inclusief schakelkast sleutels), volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** en een spanningzoeker (tot 250 V volgens VDE 0680/6) in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting en riemlus.

Inhoud:

Sleufstelen: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5

Stelen voor Phillips: PH1 en PH2

Pozidriv-stelen: PZ1 en PZ2

Phillips sleuf (combinatieprofiel): PH/S1 en PH/S2 (combinatieprofiel)

Pozidriv sleuf (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)

Vierkant: 8 mm en 1/4 inch (89 mm lang)

Driekant: 9 mm (89 mm lang)

Dubbelbaard: (89 mm lang)

Spanningzoeker nr. 665030: Maat 3

Kraftform-handvat voor verwisselbare stelen nr. 667411: Maat 1

Technische beschrijving

| | |
|--------------|----|
| Aantal delen | 18 |
|--------------|----|

| | |
|-----------------|--|
| Bitsoort | Combiprofiel-schroevendraaier Phillips/sleuf |
| Bitsoort | Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf |
| Bitsoort | 4-kant dopsleutel |
| Bitsoort | 3-kant dopsleutel |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips |
| Bitsoort | Pozidriv-schroevendraaier |
| Bitsoort | Sleutel met dubbele baard |
| Fabrikantnummer | KK VDE 18 Universal 1 |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Kap draaibaar | nee |
| Producttype | Schroevendraaier |

Accessoires

Kraftform-handvat VDE los Type 1

667411 1