

**Assortiment montageschroevendraaiers met ratelfunctie, Aantal delen: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	667405 7
GTIN	4013288156266
Artikelklasse	63H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Kraftform-handvat** van slagvaste kunststof voor opname van de verschillende stelen. **6-kant stelen** van hoogwaardig staal met bijzondere taaierheid en hoge hardheid. Oppervlak nicromatt-verchroomd, punten staalgrijs.

Handvat bovendien **met ratelfunctie** (rechtsom, linksom en vaste instelling).

**Inhoud:**

- 1 sleufsteel: 4x0,6 / 6x1
- 1 Steel voor Phillips: Maat 1 / maat 2
- 1 Pozidriv-steel: Maat 1 / maat 2
- 1 Sleutel voor binnenzeskantbouten: 4 / 5 mm
- 2 Stelen voor Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
- Kraftform-handvat met ratel: 1 st.

**Levering:**

Inclusief stoffen vouwtas.

**Technische beschrijving**

Aantal delen	7
--------------	---

Meslengte	100 mm
totale lengte	175 mm
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	6-kant schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Fabrikantnummer	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Producttype	Schroevendraaier

## Accessoires

Schroevendraaiersteel voor Torx®-schroeven Torx®-profiel TX30+40	667460 TX30+40
Schroevendraaiersteel voor binnenzeskantbouten Zeskant 4 mm	667450 4
Schroevendraaiersteel voor Torx®-schroeven Torx®-profiel TX20+25	667460 TX20+25
Schroevendraaiersteel voor Torx®-schroeven Torx®-profiel TX10+15	667460 TX10+15
Schroevendraaiersteel voor binnenzeskantbouten Zeskant 6 mm	667450 6
Schroevendraaiersteel voor Phillips-schroeven Kruiskopmaat 1+2	667430 1+2
Schroevendraaiersteel voor binnenzeskantbouten Zeskant 5 mm	667450 5
Schroevendraaiersteel voor sleuf- schroeven, tweezijdig te gebruiken Snijkantbreedte 5+7 mm	667420 5+7
Schroevendraaiersteel voor Pozidriv-schroeven Kruiskopmaat 1+2	667440 1+2
	667420 4+6

Schroevendraaiersteel voor sleuf- schroeven, tweezijdig te gebruiken Snijkantbreedte 4+6 mm

---