

**Assortiment montageschroevendraaiers 'Allrounder', Aantal delen: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	667615 25
GTIN	7610733085453
Artikelklasse	63E

Omschrijving**Uitvoering:**

'**Multicraft**'-krachthandvat en telescopisch precisiehandvat voor opname van de stelen. Met 8 tweezijdig te gebruiken stelen, 14 eenzijdige stelen en 1 spanningzoeker (110 – 250 V volgens VDE 0680/6) voor alle gangbare schroefwerkzaamheden.

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd. Zwarte punten met nauwkeurige maatvoering.

Inhoud:

Sleufstelen: Maat 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Stelen voor Phillips: Maat 00; 0; 1; 2

Pozidriv-stelen: Maat 0; 1; 2

Stelen voor binnenzeskantbouten: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Stelen voor Torx®: Maat TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Spanningzoeker nr. 665020: Maat 2,5

Ruimersteel nr. 667640: 1 st.

Kunststof handvat nr. 667620: 1 st.

Telescoophandgreep: 1 st.

Levering:

Inclusief kunststof roltas.

Opmerking:

Verwisselbare stelen vindt u onder nr. 669605 - 669608 en nr. 659921 - 659928.

Technische beschrijving

Aantal delen	25
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	6-kant schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Steel voor binnenzeskantbouten Type 2	669606 2
6 mm-steel6-kant Zeskant 5 mm	659920 5
6 mm-steelSleuf Bladbreedte 6,5 mm	659928 6,5
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX10	659922 TX10
Steel voor Torx®-schroeven Type 2	669607 2
Steel voor sleuf-Phillips-schroeven Type 1	669605 1
6 mm-steelSleuf Bladbreedte 5,5 mm	659928 5,5
Steel voor Pozidriv-schroeven Type 1	669608 1
6 mm-steelSleuf Bladbreedte 8 mm	659928 8
Steel voor binnenzeskantbouten Type 1	669606 1
6 mm-steel6-kant Zeskant 4 mm	659920 4
6 mm-steelPozidriv Kruiskopmaat 2	659923 2
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
6 mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 2	659921 2
Steel voor Torx®-schroeven Type 1	669607 1
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX25	659922 TX25
Steel voor sleuf-Phillips-schroeven Type 2	669605 2
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX20	659922 TX20

6 mm-steelSleuf Bladbreedte 4 mm	659928 4
Steel voor sleuf-Phillips-schroeven Type 3	669605 3
Ruimersteel	667640
'Multicraft'-krachthandvat rood	667620
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 2,5 mm	665020 2,5