



Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-Ø: 1.1/2inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	810600 1.1/2
GTIN	4045197167057
Artikelklasse	82A

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

HOLEX met **S-bek** voor driepuntsaanslag van de pijp. (Voordeliger model.)

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

Technische beschrijving

Spanwijdte	63 mm
totale lengte	420 mm
Pijp-Ø	1.1/2 inch
Bekhoek	45 graden
Productieproces	geheel gesmeed
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Chroom-vanadiumstaal
S-bek	ja
Zweedse vorm	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang

Accessoires

Kartelmoer Type 1.1/2

810520 1.1/2