



## Hoekpijptang met snelverstelling, Pijp-Ø: 2inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	810750 2
GTIN	4049002104237
Artikelklasse	86A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zweedse vorm, met slanke 45° gebogen bek. Geheel gesmeed. Extreem gebruiksvriendelijk werken dankzij gepatenteerde, **tijdsbesparende snelverstelling** en geïntegreerde beveiliging tegen beknelde raken. S-bek voor driepuntsaanslag van de pijp. Grepen **met antislipkunststof bekleed**.

#### Norm:

**DIN 5234**

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd; bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

### Technische beschrijving

totale lengte	560 mm
Spanwijdte	70 mm
Pijp-Ø	2 inch
Bekhoek	45 graden
Uitvoering handgreep	bekleed met antislip kunststof
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Chroom-vanadiumstaal
Norm	DIN 5234
Producttype	Pijp- en waterpomptang

