



## Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-Ø: 1.1/2inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	810500 1.1/2
GTIN	4045197237477
Artikelklasse	82A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

**HOLEX** met **S-bek** voor driepuntsaanslag van de pijp. Grepen met **antislipkunststof** bekleed.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

### Technische beschrijving

Pijp-Ø	1 1/2 inch
Spanwijdte	63 mm
totale lengte	420 mm
Bekhoek	45 graden
Uitvoering handgreep	bekleed met antislip kunststof
Productieproces	geheel gesmeed
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Chroom-vanadiumstaal
S-bek	ja
Zweedse vorm	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang

---

## Accessoires

Kartelmoer Type 1.1/2

810520 1.1/2