

VBW**Hoekpijptang, Pijp-Ø: 1inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	810700 1
GTIN	4005887270900
Artikelklasse	83E

Omschrijving**Uitvoering:**

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

VBW voor drie- of vierpuntsaanslag van de pijp. Zeskantbouten en platte werkstukken kunnen hiermee zonder vervorming stevig worden vastgepakt. Grepen met **antislipkunststof** bekleed.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.

Technische beschrijving

totale lengte	315 mm
Pijp-Ø	1 inch
Spanwijdte	55 mm
Bekhoek	45 graden
Uitvoering handgreep	bekleed met antislip kunststof
Productieproces	geheel gesmeed
Veredeling bek	inductief gehard
Materiaal tang	Chroom-vanadiumstaal
Zweedse vorm	ja
Producttype	Pijp- en waterpomptang

