



Kettingpijptang, Type: 1-6



Bestelgegevens

Bestelnummer	811200 1-6
GTIN	4045197225856
Artikelklasse	82A

Omschrijving

Uitvoering:

Met dubbelzijdig getande bekken voor gebruik in beide richtingen. Stevige stalen ketting en massieve hefboomgreep. Lichaam en bekken matrijsgesmeed.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal; greep gelakt.

Kettinglengte: 765 mm

Greplengte: 1120 mm

Pijp-Ø: 1 – 6 inch

Technische beschrijving

Kettinglengte	765 mm
Greplengte	1120 mm
Pijp-Ø	1 – 6 inch
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal

Accessoires

Reserveketting met eindschakel Type 1-6	811220 1-6
---	------------