

**Striptang, verchromd VDE-isolatie, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	728750 160
GTIN	4003773021933
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Gebogen bekken met V-vormige snijkanten (tot maximaal 5 mm buiten-Ø). Ingelegd scharnier zonder speling en met openingsveer. Met stelschroef voor instelling van de doorsnede.

Grepen met meercomponenten-bekleding, **geïsoleerd tot 1000V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Tang verchromd.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Snijkantvorm	Snijkantprisma
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd
met openingsveer	ja
met stelschroef voor instelling van de doorsnede	ja

Producttype

Snijdende tang