

**Garant****Striptang, verchromd VDE-isolatie, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	728755 160
GTIN	4045197501653
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gebogen bekken met V-vormige snijkanten (tot maximaal 5 mm buiten-Ø). Ingelegd scharnier zonder speling en met openingsveer. Met stelschroef voor instelling van de doorsnede.

Grepen met meercomponenten-bekleding, **geïsoleerd tot 1000V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Tang verchromd.

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

totale lengte	160 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Snijkantvorm	Snijkantprisma
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Koolstofstaal (C70)
Oppervlak	verchromd
met openingsveer	ja
met stelschroef voor instelling van de doorsnede	ja

Producttype

Snijdende tang