



## Mecaniciens-pendrijver, Punt-Ø D: 3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	747500 3
GTIN	7610733200481
Artikelklasse	73B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Rondstaal; bijzonder slank en handzaam. Met gekartelde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**. Hoogst mogelijke hardheid van de punt (ca. 59 HRC) met bijzondere taaheid. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

#### Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd oppervlak.

### Technische beschrijving

Totale lengte L1	110 mm
Doornlengte L2	25 mm
Schacht-Ø S	7 mm
Punt-Ø D	3 mm
Hardheid van punt	59 HRC
Uitvoering slagkop	speciale slagkopveredeling
Materiaal	Extra-chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Pendrijver