



Pendrijver met handgreep, Punt-Ø: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	747100 10
GTIN	3148511594582
Artikelklasse	73R

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal met cilindrische doorn, volledig gehard. 'Dempende' veiligheidshandgreep voor meer comfort en precisie. Geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**.

Technische beschrijving

Schacht-Ø S	14 mm
Punt-Ø	10 mm
Totale lengte L1	230 mm
Doornlengte L2	100 mm
Greep	meercomponenten bekleding met dempend effect
Uitvoering slagkop	speciale slagkopveredeling
Veredeling	geheel gehard
Materiaal	Rondstaal
Producttype	Pendrijver