

**Pendrijver, standaardkwaliteit, gelakt, Punt-Ø D: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	747000 8
GTIN	4049002002878
Artikelklasse	73U

Omschrijving**Uitvoering:**

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Norm:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiaal:**

Standaardkwaliteit van luchtgehard chroom-vanadium, gelakt.

Technische beschrijving

Punt-Ø D	8 mm
Doornlengte L2	50 mm
Schacht-Ø S	12 mm
Totale lengte L1	150 mm
Norm	DIN 6450 C
Materiaal	Luchtgehard chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	gelakt
Producttype	Pendrijver