



Mecaniciens-pendrijver, Punt-Ø D: 4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	747500 4
GTIN	7610733200498
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal; bijzonder slank en handzaam. Met gekartelde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**. Hoogst mogelijke hardheid van de punt (ca. 59 HRC) met bijzondere taaheid. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd oppervlak.

Technische beschrijving

Schacht-Ø S	8 mm
Totale lengte L1	115 mm
Punt-Ø D	4 mm
Doornlengte L2	30 mm
Hardheid van punt	59 HRC
Uitvoering slagkop	speciale slagkopveredeling
Materiaal	Extra-chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Pendrijver