

**Pendrijver, speciale kwaliteit verchroomd, Punt-Ø D: 12mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 746900 12     |
| GTIN          | 7610733024100 |
| Artikelklasse | 73B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

**Speciale kwaliteit:** hoogst mogelijke hardheid van de punt – ca. 59 HRC – bij bijzondere taaigheid.

**Materiaal:**

Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Doornlengte L2    | 90 mm   |
| Punt-Ø D          | 12 mm   |
| Schacht-Ø S       | 14 mm   |
| Totale lengte L1  | 220 mm  |
| Hardheid van punt | 59 HRC  |
| Materiaal         | Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak         | verchroomd  |
| Producttype       | Pendrijver  |

