



Pendrijver, speciale kwaliteit poedercoating, Punt-Ø D: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	746920 8
GTIN	7610733243488
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**. Werkelijke Ø 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Speciale kwaliteit: Hoogst mogelijke hardheid van de punt – ca. 59 HRC – bij bijzondere taaigheid.

Materiaal:

Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal, verchromd en met poedercoating.

Technische beschrijving

Totale lengte L1	150 mm
Doornlengte L2	45 mm
Punt-Ø D	8 mm
Schacht-Ø S	10 mm
Hardheid van punt	59 HRC
Materiaal	Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd, met poedercoating
Producttype	Pendrijver

