



Pendrijver met geleidingshuls, Punt-Ø: 5,9mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	748000 5,9
GTIN	2050001006790
Artikelklasse	72C

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke uitvoering met gekartelde geleidingshuls en geharde inzetdoorn. **Maat 0,9 – 3,9** met losse geleidingshuls – **maat 4,9 en 5,9 met vaste schacht.**

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Technische beschrijving

Doornlengte	35 mm
Punt-Ø	5,9 mm
totale lengte	103 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Producttype	Pendrijver