



Mecaniciens-pendrijverset in kunststof voet, Aantal pendrijvers: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	747700 11
GTIN	7610733086917
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal; bijzonder slank en handzaam. Met gekartelde schacht. Volledig gehard, geen splinters dankzij speciale **slagkopveredeling**. Hoogst mogelijke hardheid van de punt (ca. 59 HRC) met bijzondere taaheid. Werkelijke \varnothing 0,05 – 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.

Materiaal:

Extra-chroom-vanadiumstaal, verchromd oppervlak.

Inhoud:

pendrijver, 1 van elk, nr. 747500: Maat 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
resp. 1 centerpons nr. 749200: Maat 90 en 100

Technische beschrijving

Producttype	Pendrijver
-------------	------------

Accessoires

Mecaniciens-centerpons Totale lengte 90 mm	749200 90
--	-----------

Mecaniciens-pendrijver Punt-Ø D 5 mm	747500 5
Mecaniciens-pendrijver Punt-Ø D 3 mm	747500 3
Mecaniciens-pendrijver Punt-Ø D 6 mm	747500 6
Mecaniciens-centerpons Totale lengte 100 mm	749200 100
Mecaniciens-pendrijver Punt-Ø D 2 mm	747500 2
Mecaniciens-pendrijver Punt-Ø D 9 mm	747500 9
Mecaniciens-pendrijver Punt-Ø D 7 mm	747500 7
Mecaniciens-pendrijver Punt-Ø D 4 mm	747500 4
Mecaniciens-pendrijver Punt-Ø D 8 mm	747500 8
Mecaniciens-pendrijver Punt-Ø D 1 mm	747500 1