



## Pijpsnijder met 1 snijwieltjes voor stalen pijpen, voor buizen tot: 1.1/4inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	815030 1.1/4
GTIN	4045197382702
Artikelklasse	82A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Lichaam** van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep.

**Snijwieltje** voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd.

**Geleidingsrollen** van speciaal staal; verchroomd.

**Toepassing:**

voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.

bij het snijden wordt de braam aan de buitenzijde automatisch ingewalst. Na de snede kan direct de schroefdraad worden gesneden.

### Technische beschrijving

Snijwieltje Ø	25 mm
Snijwieltje breedte	14 mm
voor uitwendige pijp-Ø	1/8 – 1.1/4 inch
Snijwieltje boring	7,6 mm
Aantal geleidingsrollen	2
Aantal snijwieltjes	1
Producttype	Pijpsnijder

### Accessoires

Reservesnijwielje voor stalen pijpen Voor pijpsnijder 1.1/4 inch

815230 1.1/4

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm

814920 35