



Pijpsnijder met 1 snijwieltjes voor stalen pijpen, voor buizen tot: 4inch



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 815030 4 |
| GTIN | 4045197524515 |
| Artikelklasse | 82A |

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep.

Snijwieltje voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd.

Geleidingsrollen van speciaal staal; verchroomd.

Toepassing:

voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.

bij het snijden wordt de braam aan de buitenzijde automatisch ingewalst. Na de snede kan direct de schroefdraad worden gesneden.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|-------------|
| Snijwieltje breedte | 23 mm |
| voor uitwendige pijp-Ø | 2 – 4 inch |
| Snijwieltje boring | 9,7 mm |
| Snijwieltje Ø | 41 mm |
| Aantal geleidingsrollen | 2 |
| Aantal snijwieltjes | 1 |
| Producttype | Pijpsnijder |

