

Weidmüller **stripax® plus strip- en krimptang****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729493
GTIN	4008190067267
Artikelklasse	73H

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken. Met lengteaanslag en draadsnijder. Ingebouwd crimpstation met magazijn voor adereindhulzen (aan stroken, in de greep geïntegreerd).

Voordeel:

Snijden en **strippen** van de kabel en **krimpen** van de adereindhulzen **met één gereedschap**, tijdrovend wisselen van gereedschap vervalft.

Toepassing:

Bekabelings- en installatiewerk in kleine series (bijv. bij het bouwen van schakelkasten).

Accessoires:

Adereindhulzensets à 500 stuks (10 stroken à 50 stuks) nr. 729497 in de maten 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.

Opmerking:

Er mogen alleen adereindhulsstroken nr. 729497 van Weidmüller worden gebruikt. Het gebruik van adereindhulzen op rollen kan tot defecten leiden.

totale lengte: 210 mm

Voor draaddoorsnede: 0,5 - 2,5 mm²

Technische beschrijving

totale lengte	210 mm
Voor draaddoorsnede	0,5 - 2,5 mm ²

Fabrikantnummer	Stripax Plus 2.5
Producttype	Crimpzange

Accessoires

Adereindhulzenset Voor draaddoorsnede 0,75 mm ²	729497 0,75
Adereindhulzenset Voor draaddoorsnede 0,5 mm ²	729497 0,5
Adereindhulzenset Voor draaddoorsnede 1,0 mm ²	729497 1,0
Adereindhulzenset Voor draaddoorsnede 1,5 mm ²	729497 1,5
Adereindhulzenset Voor draaddoorsnede 2,5 mm ²	729497 2,5