



Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, Classic volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	668380 3
GTIN	7610733064502
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.

Steel van speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

Meslengte	150 mm
voor schroef-Ø	5,3–7,2 mm
Kruiskopmaat	3
totale lengte	270 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

