

**Krimptang voor adereindhulzen VDE-isolatie, Voor draaddoorsnede: 2,5mm²****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729405 2,5
GTIN	4003773071754
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Tanglichaam matrijsgesmeed. Tang gezwart, kop gepolijst. Gegroefde bekken voor het persen van adereindhulzen volgens DIN 46228.

Grepen met meercomponenten-bekleding.

Isolatie tot 1000 V, volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Technische beschrijving

Voor draaddoorsnede	0,25 - 2,5 mm ²
totale lengte	145 mm
Aantal ruimtes	4
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard
Oppervlak	Gepolijst
Producttype	Krimptang

