



## Krimptang voor adereindhulzen VDE-isolatie, Voor draaddoorsnede: 16mm<sup>2</sup>



### Bestelgegevens

Bestelnummer	729405 16
GTIN	4003773072003
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tanglichaam matrijsgesmeed. Tang gezwart, kop gepolijst. Gegroefde bekken voor het persen van adereindhulzen volgens DIN 46228.

Grepen met meercomponenten-bekleding.

**Isolatie tot 1000 V, volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

### Technische beschrijving

Aantal ruimtes	9
Voor draaddoorsnede	0,25 - 16 mm <sup>2</sup>
totale lengte	180 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard
Oppervlak	Gepolijst
Producttype	Krimptang

