



Krimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 16mm²



Bestelgegevens

Bestelnummer	729450 16
GTIN	4049002104251
Artikelklasse	73T

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Tang gebruineerd, bekken verchroomd

Exacte **parallelpersing** met synchroon aangedreven persbekken. **Vierkantkrimping** volgens DIN = optimale contactvlakken.

Technische beschrijving

totale lengte	180 mm
Voor draaddoorsnede	0,08 - 16 mm ²
Norm	DIN 46228
Oppervlak	gebuineerd
Producttype	Krimptang