

PICARD**Bankhamer SecuTec® met steelbeschermer, Gewicht zonder steel: 200g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	750115 200
GTIN	4016671027945
Artikelklasse	76D

Omschrijving**Uitvoering:**

Met gewelfde en gelakte **hickory-steel**.

Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.

Veiligheidshamer SecuTec® met stalen steelbeschermer met kraag en **met PICARD spiebout** geborgd (slijtagewaarden van de hamerkop overtreffen de DIN-slijtagewaarden met een veelvoud).

Norm:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 751680 verkrijgbaar.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 750110

Technische beschrijving

Lengte van de steel	280 mm
Gewicht zonder steel	200 g
Producttype	Hamer

Accessoires

Hickory-hamersteel SecuTec® met steelbeschermer en
spiebout Lengte van de steel 280 mm

751680 280