

**Bankhamer met steelbeschermer, Gewicht zonder steel: 200g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	750100 200
GTIN	4016134506659
Artikelklasse	73V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met gewelfde en gelakte **hickory-steel**.

Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.

Vanaf maat 200 met stalen steelbeschermer.

**Norm:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal.

**Reservedeel:**

Reservesteel onder nr. 752200, voor gr. 50 onder nr. 751700 250 en voor gr. 100 onder nr. 751700 260 verkrijgbaar.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 750110

**Technische beschrijving**

Lengte van de steel	280 mm
Gewicht zonder steel	200 g
Producttype	Hamer

---

## Accessoires

Hickory-hamersteel met ringwig Lengte van de steel 280 mm

---

752200 280